Datablad

VP 21-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VPK (blindpropp i plast), Låspropp, stängd, PG 21, 8 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Art.nr.	0295160000
Typ	VP 21-K54
GTIN (EAN)	4008190012007
Förp.	50 items

VP 21-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	4 mm	Bygghöjd (tum)	0.1575 inch
Längd	12 mm	Bygglängd (tum)	0.4724 inch
Diameter	28.3 mm	Väggtjocklek, min.	0.5 mm
Väggtjocklek, max.	7 mm	Nettovikt	3.8 g

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...100 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Huvuddiameter	33.00 mm	Skyddsklass med GWDR	IP65
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Halogener	Nej
Skyddsklass	IP54	Kabelförskruvning	PG
Grundläggande material	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Tätningsring diameter	28.30 mm
Gänga (yttre)	PG 21	Gängningslängd	8 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar