Data sheet

ISPF QB75 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Isoleringsprofil, Plast, svart
Art.nr.	0526700000
Typ	ISPF QB75 SW
GTIN (EAN)	4008190093723
Förp.	10 items

ISPF QB75 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	5.7 mm	Byggdjup (tum)	0.2244 inch
Höjd	465 mm	Bygghöjd (tum)	18.3071 inch
Bredd	2.5 mm	Byggbredd (tum)	0.0984 inch
Nettovikt	5.83 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage

Materialdata

Grundläggande material	Plast	Färgkod	svart

Systemparametrar

Utförande	Täckprofil

ytterligare tekniska data

Montagesätt	instucken	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej	Monteringstyp	instucken

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		