

**HDC SHIELD LEVER 8 LL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Na stínění konektorů je kladeno mnoho nároků. Několik řešení na míru je k dispozici pro splnění těchto požadavků:

- Vybíjení stínění přes EMC kabelovou průchodku
- Použití stínících pák spolu se stínícími sponami

Stínící spony se používají k připevnění stíněného vodiče ke stínící páce. Stínící spony jsou k dispozici v různých velikostech pro různé velikosti vodičů.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Zátěžové konektory, Příslušenství, Svorka na stínění
Číslo objednávky	<a href="#">1011380000</a>
Typ	HDC SHIELD LEVER 8 LL
GTIN (EAN)	4032248717729
Množství	1 items

**HDC SHIELD LEVER 8 LL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technické údaje****Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

**Rozměry a hmotnosti**

Čistá hmotnost

30 g

**Shoda produktu s prostředím**

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu bez výjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

**Verze**

Instalační velikost

8

Základní materiál

Ocelové plechy,  
galvanizované

Vhodné pro systém ModuPlug®

Ne

**Klasifikace**

ETIM 8.0

EC002943

ETIM 9.0

EC002943

ETIM 10.0

EC002943

ECLASS 14.0

27-44-02-92

ECLASS 15.0

27-44-02-92

## HDC SHIELD LEVER 8 LL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Velikost 8



Pro krimpované připojení je úroveň vodičového připojení je navržena jako krimpovací kontakt. Osvědčené krimpované připojení se používá jako standard už desítky let.

Krimpovací kontakty nejsou součástí dodávky vložek.

Počet pólů: 24

Jmenovitý proud: 16 A

Jmenovité napětí: 500 V

Jmenovité napětí podle UL/CSA: 600 V AC/DC

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC HE 24 FC	Verze
Číslo	<a href="#">1211600000</a>	HDC vložka, Zásuvka, 500 V, 16 A, Počet pólů: 24, Nalisované
objednávky		připojení, Instalační velikost: 8
GTIN (EAN)	4008190033200	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HE 24 MC	Verze
Číslo	<a href="#">1211500000</a>	HDC vložka, Zástrčný, 500 V, 16 A, Počet pólů: 24, Nalisované
objednávky		připojení, Instalační velikost: 8
GTIN (EAN)	4008190042097	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HE 24 MP	Verze
Číslo	<a href="#">1873590000</a>	HDC vložka, Zástrčný, 500 V, 16 A, Počet pólů: 24, PUSH IN,
objednávky		Instalační velikost: 8
GTIN (EAN)	4032248458202	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HE 24 FP	Verze
Číslo	<a href="#">1873580000</a>	HDC vložka, Zásuvka, 500 V, 16 A, Počet pólů: 24, PUSH IN,
objednávky		Instalační velikost: 8
GTIN (EAN)	4032248458196	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HE 24 N FQT BL	Verze
Číslo	<a href="#">2535140000</a>	HDC vložka, Zásuvka, 500 V, 16 A, Počet pólů: 24, SNAP IN,
objednávky		Instalační velikost: 8
GTIN (EAN)	4050118578256	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HE 24 N MQT BL	Verze
Číslo	<a href="#">2535100000</a>	HDC vložka, Zástrčný, 500 V, 16 A, Počet pólů: 24, SNAP IN,
objednávky		Instalační velikost: 8
GTIN (EAN)	4050118578249	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HE 24 FS	Verze
Číslo	<a href="#">1211300000</a>	HDC vložka, Zásuvka, 500 V, 16 A, Počet pólů: 24, Šroubové
objednávky		připojení, Instalační velikost: 8
GTIN (EAN)	4008190067298	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HE 24 MS	Verze
Číslo	<a href="#">1211100000</a>	HDC vložka, Zástrčný, 500 V, 16 A, Počet pólů: 24, Šroubové
objednávky		připojení, Instalační velikost: 8
GTIN (EAN)	4008190181703	
Množství	1 ST	

## HDC SHIELD LEVER 8 LL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

Typ	HDC HE 24 MS W/O SCREW	Verze
Číslo	<a href="#">1713600000</a>	HDC vložka, Zástrčný, 500 V, 16 A, Počet pólů: 24, Šroubové
objednávky		připojení, Instalační velikost: 8
GTIN (EAN)	4008190331061	
Množství	5 ST	
Typ	HDC HE 24 MT	Verze
Číslo	<a href="#">1745850000</a>	HDC vložka, Zástrčný, 500 V, 16 A, Počet pólů: 24, Připojení s kotevní
objednávky		svorkou, Instalační velikost: 8
GTIN (EAN)	4008190985578	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HE 24 FT	Verze
Číslo	<a href="#">1745790000</a>	HDC vložka, Zásuvka, 500 V, 16 A, Počet pólů: 24, Připojení s kotevní
objednávky		svorkou, Instalační velikost: 8
GTIN (EAN)	4008190985516	
Množství	1 ST	