Datablad

# THM GEW 17/9 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



THM GEW vävda tygetiketter är gjorda av ett mycket flexibelt bomullstyg. Leverans på rullar för användning med termotransferskrivare möjliggör ett limskikt som är tjockare än det för A4-ark för laserskrivare.
Tillsammans säkerställer denna flexibilitet och det tjocka limskiktet högre häftförmåga och möjliggör användning på kantiga eller runda föremål såsom t.ex. kablar eller slangar.

## Allmänna beställningsdata

| | |
|---|---|
| Utförande | THM, Apparatmärkning, 9 x 17 mm, gul |
| Art.nr. | 1059810000 |
| Typ | THM GEW 17/9 GE |
| GTIN (EAN) | 4032248808229 |
| Förp. | 1 items |

# THM GEW 17/9 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Godkännanden

| | |
|---|---|
| ROHS | Uppfyllelse |

### Mått och vikter

| | | | |
|---|---|---|---|
| Djup | 0.3 mm | Byggdjup (tum) | 0.0118 inch |
| Höjd | 9 mm | Bygghöjd (tum) | 0.3543 inch |
| Bredd | 17 mm | Byggbredd (tum) | 0.6693 inch |
| Nettovikt | 595 g | | |

### Temperaturer

| | |
|---|---|
| Temperaturområde för användning | -29...80 °C |

### Miljööverenstämmelse för produkt

| | |
|---|---|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

### Allmänna data

| | | |
|---|---|---|
| Limma | Gummiklister | |
| Materialfärg enligt motståndskod | 4 | |
| Antal per ark | 10000 | |
| Märkningsmetod | Termotransfer | |
| Utförande | självhäftande | |
| Bredd | 17 mm | |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | |
| Temperaturområde för användning max. | 80 °C | |
| Temperaturområde för användning min. | -29 °C | |
| Färgkod | gul | |
| Halogener | Ja | |
| Grundläggande material | Bomullsväv | |
| Skrivna tecken | utan | |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform | Etikettrulle |
| Godkännande enligt UL 969 | Nej | |
| anpassad skrivare | THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS | |
| Antal märkningar per kombination | 1 Label reel = Device markers | |
| Temperaturområde för användning | -29...80 °C | |
| Antal per rulle | 10000 | |

### Apparatmärkning

| | |
|---|---|
| Halogener | Ja |

### Klassificeringar

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

# THM GEW 17/9 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Ritningar

# THM GEW 17/9 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Ritningar

# THM GEW 17/9 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Färgband

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

### Allmänna beställningsdata

| | | |
|---|---|---|
| Typ | RIBBON MM 110/360 SW | Utförande |
| Art.nr. | 2005070000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| Förp. | 1 ST | |