Datablad

# WAP WDL2.5/S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration



Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplingsskåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdragning.

### Allmänna beställningsdata

| | |
|---|---|
| Utförande | Ändplatta för plintar, mörkbeige, Höjd: 94.5 mm, Bredd: 1.5 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nej |
| Art.nr. | 1067700000 |
| Typ | WAP WDL2.5/S |
| GTIN (EAN) | 4008190059316 |
| Förp. | 20 items |

# WAP WDL2.5/S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Godkännanden

| | |
|---|---|
| ROHS | Uppfyllelse |

### Mått och vikter

| | | | |
|---|---|---|---|
| Djup | 47.95 mm | Byggdjup (tum) | 1.8878 inch |
| Höjd | 94.5 mm | Bygghöjd (tum) | 3.7205 inch |
| Bredd | 1.5 mm | Byggbredd (tum) | 0.0591 inch |
| Nettovikt | 3 g | | |

### Temperaturer

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -50 °C...75 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C | Varaktig driftstemperatur, max. | 120 °C |

### Miljööverenstämmelse för produkt

| | | |
|---|---|---|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag | |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent | |
| Produktens koldioxidavtryck | Vagga till grind | 0,037 kg CO2 eq. |

### Allmänt

| | |
|---|---|
| Monteringsanvisning | Genomföring, Direktmontage |

### Materialdata

| | | | |
|---|---|---|---|
| Grundläggande material | Wemid | Färgkod | mörkbeige |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | | |

### Systemparametrar

| | |
|---|---|
| Utförande | Ändplatta |

### ytterligare tekniska data

| | | | |
|---|---|---|---|
| rastbar | Nej | Monteringsanvisning | Genomföring, Direktmontage |

### Klassificeringar

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ETIM 10.0 | EC000886 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 | | |