Datablad

HDC 04A CSB MALE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ett mångpoligt industrikontaktdon består av en kontaktinsats och den skyddande kapslingen. Insatsen bildar alltså hjärtat i kontakten och hanterar den elektriska funktionen. Kontaktinsatser från Weidmüller är tillverkade av högklassiga isoleringsmaterial, som möjliggör en säker överföring även av högre spänningar på ett litet utrymme. Därutöver använder vi i hela vårt sortiment endast en plasttyp, som är UL-listad och anpassad för spårbunden trafik. Det möjliggör en obegränsad, världsomspännande användning av RockStar® stickanslutning.

Allmänna beställningsdata

Utförande	HDC - Kontakt, Hane, Antal poler: 1, Crimpanslutning, Installationsstorlek: 1
Art.nr.	1137720000
Typ	HDC 04A CSB MALE
GTIN (EAN)	4032248919437
Förp.	1 items

HDC 04A CSB MALE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden	CE
ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	21 mm	Byggdjup (tum)	0.8268 inch
Höjd	30 mm	Bygghöjd (tum)	1.1811 inch
Bredd	21 mm	Byggbredd (tum)	0.8268 inch
Nettovikt	8.5 g		

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Allmänna data

Antal poler	1	Stickcykler Ag	≥ 500
Stickcykler Au	≥ 500	Anslutningstyp	Crimpanslutning
Installationsstorlek	1	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Färgkod	beige	Isolationsmotstånd	1010 Ω
Isoleringsmaterial	PC glasfiberförstärkt (UL-listad och järnväg-kvalificerad)	Isoleringsmaterialgrupp	IIIa
Yta	övriga	Typ	Hane
Nedsmutsningsgrad	3	Serie	ConCept Modul
Halogenfri	true	Låg rökutveckling enligt DIN EN 45545-2	Ja
BG	1		

Mått

Bredd	21 mm	Längd sockel	21 mm
Höjd stickkontakt	30 mm		

Anslutningsdata PE

Anslutningstyp PE	övriga

Utförande

Ledardiameter, AWG, max	AWG 12	Anslutningstyp	Crimpanslutning
Installationsstorlek	1	Ledardiameter, AWG, min.	AWG 26
Ledardiameter, max.	4 mm²	Ledardiameter, min.	0.14 mm²
Yta	övriga	BG	1

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

HDC 04A CSB MALE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Kontakthållare hane

Modulen ConCept CSB är utformad som dubbelmodul och upptar två platser i modulramen ConCept. Modulen ConCept – CSB består av en modulhållare i vilken två kontakthållare kan sättas in. Kontakthållaren är tillverkad av en pressgjutningslegering i zink och säkerställer högklassiga avskärmningsegenskaper. Crimpkontakterna monteras isolerade från kontakthållaren i en plastinsats. Olika antal poler (1, 4, 8) säkerställer många olika användningsområden.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC CM BUS SV M1 CT	Utförande
Art.nr.	1983810000	Mångpoliga kontakdon, HDC - Kontakt, ConCept Modul
GTIN (EAN)	4032248689095	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC CM BUS SV M4 CT	Utförande
Art.nr.	1983790000	Mångpoliga kontakdon, HDC - Kontakt, ConCept Modul
GTIN (EAN)	4032248688937	
Förp.	1 ST	