Datablad

PRV 8 BL 35X15 WS/RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

PUSH IN-plintar för signalkorskoppling (PRV) med upp till 16 anslutningsnivåer är särskilt utformade för att uppfylla kraven för kabeldragning av initiator- och ställdonssignaler i processtyrteknik. Den optimerade utformningen garanterar en platsbesparing på upp till 50 procent i panelen. Och den unika V-formen på strömskenan säkerställer konsekvent låg kontaktbeständighet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	P-serie, Korskopplingsfördelare, Märkarea: 1.5 mm², Antal våningar: 8, Antal anslutningar: 32, Färgkod: blå, Färg manöverelement: vit-röd, TS 35 x 15
Art.nr.	1173900000
Typ	PRV 8 BL 35X15 WS/RT
GTIN (EAN)	4032248966264
Förp.	20 items

PRV 8 BL 35X15 WS/RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E60693

Mått och vikter

Djup	73 mm	Byggdjup (tum)	2.874 inch
Höjd	120 mm	Bygghöjd (tum)	4.7244 inch
Bredd	9.2 mm	Byggbredd (tum)	0.3622 inch
Nettovikt	47.1 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler	8	Ledardiameter, AWG, max	AWG 16
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 24	Normer	IEC 60947-7-1
Montageskena obestyckad	TS 35 x 15		

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Ledardiameter, AWG, max	AWG 16	Anslutningsriktning	lutande
Avisoleringslängd	10 mm	Anslutningstyp	PUSH IN
Antal anslutningar	32	Anslutningsområde, max.	1.5 mm²
Anslutningsområde, min.	0.13 mm²	Klingmått	6 x 3,5 mm
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 24	Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max.	1.5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.	0.13 mm²	Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max.	1.5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.	0.13 mm²	Ledardiameter, fintrådig, max.	1.5 mm²
Ledararea, fintrådig, min.	0.13 mm²	Anslutningsarea, flertrådig, max.	1.5 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min.	0.13 mm²	Ledararea, entrådig, max.	1.5 mm²
Ledararea, entrådig, min.	0.13 mm²		

Märkdata

Märkarea	1.5 mm²	Märkspänning	250 V
Märkspänning DC	250 V	Märkström	8 A
Ström med max. ledare	10 A	Normer	IEC 60947-7-1
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x	1.83 mΩ	Märkstötspänning	4 kV

PRV 8 BL 35X15 WS/RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x	0.56 W	Överspänningskategori	III
Nedsmutsningsgrad	3		

Märkdata enligt CSA

Ledararea max. (CSA)	16 AWG	Certifikat nr. (CSA)	200039-2406089
Spänning grupp B (CSA)	300 V	Ström Gr B (CSA)	10 A
Spänning grupp D (CSA)	300 V	Ström Gr D (CSA)	10 A
Ledararea min. (CSA)	26 AWG		

Märkdata enligt UL

Spänning grupp B (cURus)	300 V	Spänning grupp D (cURus)	300 V
Ledardiameter max (cURus)	16 AWG	Certifikat nr (cURus)	E60693
Ledararea min (cURus)	26 AWG	Ström grupp B (cURus)	10 A
Ström Gruppr D (cURus)	10 A		

Materialdata

Grundläggande material	Polykarbonat	Material manöverelement	PBT
Färgkod	blå	Färg manöverelement	vit-röd
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Systemparametrar

Utförande	PUSH IN-anslutning, öppen på en sida	Ändplatta krävs	Ja
Antal potentialer	1	Antal våningar	8
Antal klämställen per våning	4	Antal potentialer per våning	8
Nivåer internt överkopplade	Nej	PE-anslutning	Nej
Montageskena obestyckad	TS 35 x 15		

ytterligare tekniska data

explosionstestat utförande	Nej	Monteringstyp	ihakad

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-05
ECLASS 15.0	27-25-01-05		

PRV 8 BL 35X15 WS/RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



PRV 8 BL 35X15 WS/RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Överkoppling för uttag med PUSH IN-anslutning

Överkoppling för socklarna i RIDERSERIES RCI.

Allmänna beställningsdata

Typ	SRC-I QV P	Utförande
Art.nr.	8870840000	RIDERSERIES RCI, Överkoppling
GTIN (EAN)	4032248631681	
Förp.	10 ST	

Tillbehör

De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

Allmänna beställningsdata

Typ	PAP PRV/PPV8 SW	Utförande
Art.nr.	1173720000	P-serie, Ändplatta, svart, 3 mm
GTIN (EAN)	4032248966158	
Förp.	10 ST	
Typ	PAP PRV/PPV8 GR	Utförande
Art.nr.	1211460000	P-serie, Ändplatta, grå, 3 mm
GTIN (EAN)	4032248113446	
Förp.	10 ST	
Typ	PAP PRV/PPV8 BL	Utförande
Art.nr.	1268000000	P-serie, Ändplatta, blå, 3 mm
GTIN (EAN)	4032248113040	
Förp.	10 ST	
Typ	TW PRV8	Utförande
Art.nr.	1173670000	P-serie, Sektionsplatta, grå, 2 mm, omärkt
GTIN (EAN)	4032248966141	
Förp.	10 ST	
Typ	TW PRV8 0-7	Utförande
Art.nr.	1230090000	P-serie, Sektionsplatta, grå, 2 mm, märkning 0-7, vågrätt
GTIN (EAN)	4050118013917	
Förp.	10 ST	

PRV 8 BL 35X15 WS/RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	TW PRV8 1-8	Utförande
Art.nr.	1230080000	P-serie, Sektionsplatta, grå, 2 mm, märkning 1-8, vågrätt
GTIN (EAN)	4050118013740	
Förp.	10 ST	
Typ	TW PRV8 A-H	Utförande
Art.nr.	1230110000	P-serie, Sektionsplatta, grå, 2 mm, märkning A-H, vågrätt
GTIN (EAN)	4050118013900	
Förp.	10 ST	

Ändstöd



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmärkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

Typ	ZEW 35/2 SW	Utförande
Art.nr.	1162610000	Ändstöd, svart, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248962716	
Förp.	20 ST	

Tillbehör

De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

Allmänna beställningsdata

Typ	BZT PRV8 BL 35X15	Utförande
Art.nr.	1267950000	P-serie, Märkningshållare, blå, Antal våningar: 8, TS 35 x 15
GTIN (EAN)	4032248113200	
Förp.	20 ST	
Typ	BZT PRV8 SW 35X15	Utförande
Art.nr.	1173570000	P-serie, Märkningshållare, svart, Antal våningar: 8, TS 35 x 15
GTIN (EAN)	4032248966004	
Förp.	20 ST	

PRV 8 BL 35X15 WS/RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Neutral



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.
WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.
• Monteringsbar i remsor eller enskilt
• Märkning i beprövat MultiCard-formatFör specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	WS 7.8/9.2 PLUS MC NE GR	Utförande
Art.nr.	1208970000	WS, Plintmärkning, 7.8 x 9.2 mm, Delning i mm (P): 9.20
GTIN (EAN)	4032248990092	Weidmueller, grå
Förp.	360 ST	

Märkningshållare



Märkningshållaren ger möjlighet till ytterligare montering av standardmärkningar med en delning på 5 eller 5,1 mm. De vinklade hållarna kan köpas som tillval och kan monteras i alla standardmärkningskanaler i Klippon® modulära anslutningsplintar. Kopplingar för märkningstyper kan hittas bland respektive tillbehör för avsedda märkningshållare.

Allmänna beställningsdata

Typ	BZT 1 WS 10/5	Utförande
Art.nr.	1805490000	Tillbehör, Märkningshållare
GTIN (EAN)	4032248270231	
Förp.	100 ST	
Typ	BZT 1 ZA WS 10/5	Utförande
Art.nr.	1805520000	Tillbehör, Märkningshållare
GTIN (EAN)	4032248270248	
Förp.	100 ST	

PRV 8 BL 35X15 WS/RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Spår-Skruvmejsel

Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

Typ	SDS 0.4X2.0X60	Utförande
Art.nr.	2749260000	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 2 mm, Klinglängd: 60 mm, Klingtjocklek:
GTIN (EAN)	4050118895537	0.4 mm
Förp.	1 ST	