

IE-OP-V04P-1S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Rozvodná skříň, konstrukce zásuvných PushPull konektorů
ver.4 podle IEC 61076-3-106, plast

Všeobecné objednací údaje

Verze	Wall-mounted junction box, IP67, Variant 4 to IEC 61076-3-106
Číslo objednávky	1045780000
Typ	IE-OP-V04P-1S
GTIN (EAN)	4032248779963
Množství	10 items

Technical data

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	106.9 mm	Hloubka (v palcích)	4.2087 inch
Výška	61.6 mm	Výška (v palcích)	2.4252 inch
Šířka	41.8 mm	Šířka (v palcích)	1.6457 inch
Čistá hmotnost	6.5 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné údaje

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Barevný	černá
Hlavní materiál krytu	PA	Typ montáže	Montováno na podlahu, pro exponovaná připojení, Montáž na stěnu
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	750

Obecné standardy


Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 4
---------------------	------------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

Drawings

Rozměrový výkres



IE-OP-V04P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

RJ45



RJ45 vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC a rozvodné skříně IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Verze
Číslo	1963840000	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568B
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248651894	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Verze
Číslo	1963830000	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, PROFINET
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248646159	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Verze
Číslo	1962850000	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248645053	
Množství	10 ST	

Sets - RJ45

PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702), plast, s vložkou RJ45



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Verze
Číslo	1963160000	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Verze 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248651665	
Množství	10 ST	