



Rozvodná skříň, konstrukce zásuvných PushPull konektorů  
ver.4 podle IEC 61076-3-106, plast

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Wall-mounted junction box, IP67, Variant 4 to IEC 61076-3-106
Číslo objednávky	<a href="#">1045780000</a>
Typ	IE-OP-V04P-1S
GTIN (EAN)	4032248779963
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	106.9 mm	Hloubka (v palcích)	4.2087 inch
Výška	61.6 mm	Výška (v palcích)	2.4252 inch
Šířka	41.8 mm	Šířka (v palcích)	1.6457 inch
Čistá hmotnost	6.5 g		

## Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné údaje

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Barevný	černá
Hlavní materiál krytu	PA	Typ montáže	Montováno na podlahu, pro exponovaná připojení, Montáž na stěnu
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	750

## Obecné standardy


Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 4
---------------------	------------------------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

**Nákresy**

**Rozměrový výkres**



## Příslušenství

### RJ45

RJ45 vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC a rozvodné skříně IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Verze
Číslo	<a href="#">1963840000</a>	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568B
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248651894	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Verze
Číslo	<a href="#">1963830000</a>	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, PROFINET
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248646159	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Verze
Číslo	<a href="#">1962850000</a>	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248645053	
Množství	10 ST	

### Sets - RJ45

PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702), plast, s vložkou RJ45



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Verze
Číslo	<a href="#">1963160000</a>	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Verze 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248651665	
Množství	10 ST	