

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Empty enclosure
Číslo objednávky	1058100000
Typ	IE-PH-V14M-FO
GTIN (EAN)	4032248799213
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

UL File Number Search [Web UL](#)

Č. osvědčení (cULus) E316369

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	72.45 mm	Hloubka (v palcích)	2.8524 inch
Výška	26.8 mm	Výška (v palcích)	1.0551 inch
Šířka	22.3 mm	Šířka (v palcích)	0.878 inch
Čistá hmotnost	56.33 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Obecné standardy


Standardní konektor	IEC 61076-3-117 Var. 14	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	-------------------------	----------------------	---------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Nákresy

Rozměrový výkres



Příslušenství

LWL-SC

FO SC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-SCRJ-SM	Verze
Číslo	1067390000	SC vložka, Vložka zástrček SCRJ, single-mode
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248820863	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PI-SCRJ-MM	Verze
Číslo	1067380000	SC vložka, Vložka zástrček SCRJ, multirežim
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248821129	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PI-SCRJ-POF	Verze
Číslo	1067410000	SC vložka, Zástrčka SCRJ, POF
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248820870	
Množství	10 ST	

Ochranné kryty

Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PP-V14P	Verze
Číslo	1058280000	Pouzdro zástrčky, ochranný kryt
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248799374	
Množství	10 ST	

Příslušenství

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze
Číslo	1857440000	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248402731	
Množství	200 ST	