Datablad

SAIE-M12S-8S2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktor-kablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Chassie kontakt, M12, Stift, rakt, PG 9, Antal poler: 8, 2 m
Art.nr.	1341240200
Typ	SAIE-M12S-8S2.0U HW
GTIN (EAN)	4050118145694
Förp.	1 items

SAIE-M12S-8S2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt	126.5 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Tekniska data för kabel

Kabellängd	2 m	Mantelfärg	svart
PE-Funktion	Nej	Ledararea	0.25 mm²
Tråd-/kabellängd	2 m	Antal poler	8

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	8	Kodering	A-kodad
Kontaktyta	förgylld	Anslutningstyp	Stift
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning, förnicklad	Nominell spänning	30 V
Märkström	2 A	Skyddsklass	IP68
Kabelförskruvning	PG 9	Märkström	4 A (5-polig)/2 A (8-polig)
Temperaturområde kapsling	-5 … +70 °C		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		


SAIE-M12S-8S2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Kopplingsbild



Polschema

