Data sheet

SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dina kringutrustning bör matas med större effekt. Med vårt nya M12-kontaktdon är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem. De kompakta A-, K-, L-, S- och T-kodade M12-kontaktdonen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Chassie kontakt, M12, Stift, rakt, Monteringsgänga: PG 9, Antal poler: 5, Tråd-/kabellängd: 0.2 m, Frontmontage
Art.nr.	1353790000
Typ	SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75
GTIN (EAN)	4050118156522
Förp.	1 items

SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt	21.09 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

Tekniska data för kabel

PE-Funktion	Nej	Kabeldragningsarea (utskrift/online)	AWG 18
Tråd-/kabellängd	0.2 m	Ledararea AWG	AWG 18
Färkodning	brun, vit, blå, svart, grå	Antal poler	5

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	5	Kodering	A-kodad
Kontaktyta	förgylld	Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Nominell spänning	60 V	Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
Stickcykler	≥ 100	Kabelförskruvning	PG 9
Märkström	Kontakter 1-4 8 A, kontakt 5 2 A	Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 ° C

Normer

Kontaktdon Norm	IEC 61076-2-101

Allmänna data

Antal poler	5	Kodering	A-kodad
Anslutningsgänga	M12	Kontaktyta	förgylld
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad	Monteringstyp	Frontmontage
Nominell spänning	60 V	Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
Stickcykler	≥ 100	Kabelförskruvning	PG 9
Märkspänning	250 V (4-polig)/60 V (5-polig)	Märkström	Kontakter 1-4 8 A, kontakt 5 2 A
Kabeldragningsarea (utskrift/online)	AWG 18	Anslutning 1	M12
Anslutning 2	Flying wires	Tråd-/kabellängd	0.2 m
Monteringsgänga	PG 9	Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 ° C
Ledarytterdiameter	-		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Polschema



SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Mässingsmuttrar, förnicklade

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU PG9-MS	Utförande
Art.nr.	1694080000	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, PG 9, 2.8 mm,
GTIN (EAN)	4008190872243	Mässing, förnicklad
Förp.	100 ST	