




FO SC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14

Všeobecné objednací údaje

Verze	SC vložka, Zástrčka SCRJ, multimode
Číslo objednávky	1067380000
Typ	IE-PI-SCRJ-MM
GTIN (EAN)	4032248821129
Množství	10 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objednávky	2025-04-08T00:00:00+02:00

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UL)	E477798

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	56 mm	Hloubka (v palcích)	2.2047 inch
Výška	10.5 mm	Výška (v palcích)	0.4134 inch
Šířka	13.2 mm	Šířka (v palcích)	0.5197 inch
Čistá hmotnost	20.4 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Všeobecné údaje

Popis výrobku	Zástrčka SCRJ, multimode	Barevný	Různé
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek, PA	Stupeň krytí	IP67 s pouzdem
Cykly zapojování	1000	Složení	Vložka konektoru a příruby pro varianty krytů 1, 4 a 14
Typ vlákna	Multimode	Ztráta při zapojování	≤ 0,4 dB
Připojení 1	SCRJ	Připojení 2	Crimp
Ztráta odrazem (útlum)	≥ 30 dB	Materiál dutinky	Zirkon

Obecné standardy


Standardní konektor	IEC 61754-24	Č. osvědčení (UL)	E477798
---------------------	--------------	-------------------	---------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Nákresy

Rozměrový výkres



Příslušenství

Krimpovací sady



Krimpovací sety

Všeobecné objednací údaje

Typ	TOOL SET IE-POF	Verze
Číslo	1208930000	Nástroj k nalisování koncovek: HTX-IE-POF, Nástroj k odizolování:
objednávky		Multi-Stripax IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990283	
Množství	1 ST	

...pro optické kabely s polymerovými vlákny (POF)



Krimpovací a odizolovací kleště na zpracování kontaktů optických kabelů z polymerových optických vláken (POF)

Všeobecné objednací údaje

Typ	HTX-IE-POF	Verze
Číslo	1208870000	Nástroj k nalisování koncovek
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248990269	
Množství	1 ST	

...pro optické konektory SC, ST a LC



GOF

- Pro optické konektory SC/ST, IP 20 a IP 67
- Pro optické konektory LC a IP 67

POF

- Pro polymerové optické konektory SC/ST, IP 20 a IP 67
- Pro optické, Profinet, Mobil kabely a konektory SC/ST a IP 67

Příslušenství

Všeobecné objednáací údaje

Typ	IE-CT-SC-GOF	Verze
Číslo	9205320000	Nástroj k nalisování koncovek, Šestihranné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248725458	
Množství	1 ST	
Typ	IE-CT-SC-GOF-P	Verze
Číslo	9205350000	Nástroj k nalisování koncovek, Šestihranné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248725489	
Množství	1 ST	