Data sheet

KQN-M10/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.
• Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
• Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
• Kabelskor enligt DIN 46235
• Plåtkabelskor enligt DIN 46234
• Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
• Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Utförande	Flatstiftsanslutningar, 1.5 mm² - 2.5 mm²
Art.nr.	1493930000
Typ	KQN-M10/-2,5
GTIN (EAN)	4050118303841
Förp.	100 items

KQN-M10/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt	1.67 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Anslutning

Ledardiameter, max.	2.5 mm²	Ledardiameter, min.	1.5 mm²
Isolering	finns ej	Hål	M10
Innerdiameter för skaft (d1)	2.3 mm	Ytterdiameter för skaft (d3)	18 mm
Skaftlängd (a)	5 mm	Anslutningslängd (l)	20 mm
Innerdiameter för fläns (d2)	10.5 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

KQN-M10/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Crimping tools

Pressverktyg för oisolerad skarvhylsa
rullade kabelskor, rörkabelskor, stiftkabelskor, parallell- och seriekontakter
- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	HTN 21	Utförande
Art.nr.	9014610000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm², 6mm², Indent-
GTIN (EAN)	4008190152734	crimptång
Förp.	1 ST	