

**Obrázek výrobku**

Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid
Číslo objednávky	<a href="#">1080100000</a>
Typ	WSH 5
GTIN (EAN)	4008190965143
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	39 mm	Hloubka (v palcích)	1.5354 inch
Výška	99 mm	Výška (v palcích)	3.8976 inch
Šířka	8 mm	Šířka (v palcích)	0.315 inch
Čistá hmotnost	9.75 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
Provozní teplota	-50 °C...120 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	120 °C		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Specifikace systému

Verze	Pro montážní lišty	Nosná lišta	TS 35
-------	--------------------	-------------	-------

## Údaje materiálu

Základní materiál	Wemid	Barevný	Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

## Další technická data

Typ upevnění	Příšroubováno	Návod k instalaci	Přímá montáž
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne	Typ montáže	Přichytka

## Rozměry

Rozteč v mm (P)	8.00 mm	Offset montáže	56 mm
-----------------	---------	----------------	-------

## Všeobecně

Počet pólů	1	Návod k instalaci	Přímá montáž
Nosná lišta	TS 35		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

## Příslušenství

### Přípojnice



Díky našim sběrnicím v různých materiálech a souvisejícímu příslušenství můžete kabely připojit v nejmenším prostoru instalace. V závislosti na aplikaci lze potenciály sdružovat, distribuovat nebo rozptylovat.

### Všeobecné objednáací údaje

Typ	SA 3.00X10.00X1000 CUZN...	Verze
Číslo	<a href="#">0259800000</a>	Přípojnice (svorka), Stříbrná, Výška: 1000 mm, Hloubka: 3 mm, Mosaz
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190049300	
Množství	1 M	
Typ	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Verze
Číslo	<a href="#">0348900000</a>	Přípojnice (svorka), Stříbrná, Výška: 1000 mm, Hloubka: 3 mm, Měď
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190024802	
Množství	25 M	
Typ	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Verze
Číslo	<a href="#">0357400000</a>	Přípojnice (svorka), Stříbrná, Výška: 1000 mm, Hloubka: 6 mm, Měď
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190169572	
Množství	1 M	
Typ	SSCH 10X3X1000 ST/ZN	Verze
Číslo	<a href="#">0438000000</a>	Přípojnice (svorka), Stříbrná, Výška: 1000 mm, Hloubka: 3 mm, Ocel
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190080938	
Množství	25 M	
Typ	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Verze
Číslo	<a href="#">0571300000</a>	Přípojnice (svorka), Stříbrná, Výška: 1000 mm, Hloubka: 6 mm, Měď
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190015039	
Množství	1 M	
Typ	SSCH 7.3X1.2X1000	Verze
Číslo	<a href="#">1071200000</a>	Přípojnice (svorka), Stříbrná, Výška: 1000 mm, Hloubka: 1.2 mm, Měď
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190279172	
Množství	1 M	
Typ	NSCH 1M	Verze
Číslo	<a href="#">0280200000</a>	Přípojnice (svorka), Přírodní, Výška: 15 mm, Hloubka: 2 mm, Měď
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190012953	
Množství	10 M	
Typ	ESCH 1 M	Verze
Číslo	<a href="#">0280300000</a>	Přípojnice (svorka), Stříbrná, Výška: 12 mm, Hloubka: 2 mm, Ocel
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190143053	
Množství	10 M	