Data sheet

CLI C 1-6 GE/SW 75 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Avbildning liknande

CLI C ledarmärkning monteras på ej anslutna ledare. Det finns fyra olika storlekar för märkning av ledare med areor från 0,5 mm² till max. 70 mm². Märkningarna är tryckta och klara för användning. Individuell märkning är möjlig genom att kombinera de enskilda märkningarna.

- Slutna märkhylsor, tillförlitliga och för montering på ej anslutna kablar
- En speciell flexibel bälgprofil säkerställer ett brett användningsområde
- Snabb och enkel att montera – med minimal ansträngning
- Motsvarande tillbehör gör märkning lätt
- Permanent, högkvalitativ märkning
- Hög kontrast för optimal läsbarhet

Allmänna beställningsdata

Utförande	CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, gul
Art.nr.	1868811596
Typ	CLI C 1-6 GE/SW 75 CD
GTIN (EAN)	4032248449385
Förp.	250 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2025-08-31T00:00:00+02:00

CLI C 1-6 GE/SW 75 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	5 mm	Byggdjup (tum)	0.1968 inch
Höjd	6 mm	Bygghöjd (tum)	0.2362 inch
Bredd	4.2 mm	Byggbredd (tum)	0.1654 inch
Nettovikt	0.15 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-30...80 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Materialfärg enligt motståndskod	4
Orientering av texten	vågrätt
Typ av märkning	Standard
Märkningsmetod	varmpräglad
Utförande	CD
Bredd	4.2 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Temperaturområde för användning max.	80 °C
Temperaturområde för användning min.	-30 °C
Färgkod	gul
Halogener	Ja
Isoleringsdiameter, max.	5
Grundläggande material	PVC, mjuk, utan kadmium
Textsfärg	svart
Skrivna tecken	Tal
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform Rulle
Rekommenderade tillverkare	Process, Maskinbyggnad
Antal märkningar per kombination	1 Reel = Conductor and cable markers
Temperaturområde för användning	-30...80 °C
Impressum	75

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja	Ledardiameter, max.	4 mm²
Ledardiameter, min.	1.5 mm²	Ledarytterdiameter, max.	5 mm
Ledarytterdiameter, min.	2.5 mm	Ledarytterdiameter	2.5 - 5 mm
Ledararea	1.5 - 4 mm²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

CLI C 1-6 GE/SW 75 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Avbildning liknande