Datablad

SAIB-VSCD-4P/250/7-OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.
Konfektionerbara ventilkontakter används ofta särskilt inom maskinteknik. De används för anslutning av magnetventiler. Kontaktdonen finns i alla standardmodeller. Sortimentet omfattar modeller av typerna A, B Industriell, B enligt DIN, C Industriell och C enligt DIN. De finns att få i 3- och 4-poliga versioner utan kablar. En platt packning som garanterar IP65-skydd medföljer.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ventilkontaktdon (fältmonterat), Antal poler: 4, Bryggform C DIN (8 mm), utan koppling, 250 V, 0.25...0.75 mm²
Art.nr.	1873230000
Typ	SAIB-VSCD-4P/250/7-OB
GTIN (EAN)	4032248495450
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Sista orderdatum	2027-02-28T00:00:00+01:00

Datablad

SAIB-VSCD-4P/250/7-OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt	12 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	4	Kodering	Bryggform C DIN (8 mm)
Kontaktyta	CuSn	LED	Nej
Anslutningstyp	Skruvanslutning	Kapslingsmaterial	PA 6 GF
Isolationsmotstånd	108 Ω	Kabeldiameter max.	6 mm
Kabeldiameter min.	4.5 mm	Kontaktmaterial	CuZn
Ledardiameter, max.	0.75 mm²	Ledardiameter, min.	0.25 mm²
Nominell spänning	250 V	Märkström	6 A
Skyddsklass	IP65, i åtdraget tillstånd	Stickcykler	≤ 50
Nedsmutsningsgrad	3	Kabelförskruvning	PG 7
Skärmanslutning	Nej	Skyddskoppling	utan koppling
Temperaturområde kapsling	–25...+90 °C	Anslutningsarea max.	0.75 mm²
Anslutningsarea min.	0.25 mm²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003623	ETIM 9.0	EC003623
ETIM 10.0	EC003623	ECLASS 14.0	27-44-01-05
ECLASS 15.0	27-44-01-05		


SAIB-VSCD-4P/250/7-OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Polschema

