

## TABPACK FLAG 54/8 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Podobné ilustraci



Podobné ilustraci

TabPack se skládá z čistých štítků v praktickém formátu pro značení v terénu fixem nebo kuličkovým perem.



### Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení přístrojů, Značky na přístroje, 8 x 54 mm, Bílá
Číslo objednávky	<a href="#">1107340000</a>
Typ	TABPACK FLAG 54/8 WS
GTIN (EAN)	4032248882625
Množství	1 items

## TABPACK FLAG 54/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.08 mm	Hloubka (v palcích)	0.0031 inch
Výška	8 mm	Výška (v palcích)	0.315 inch
Šířka	54 mm	Šířka (v palcích)	2.126 inch
Čistá hmotnost	27 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-29...80 °C
-------------------------	-------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Lepidlo	Přírodní kaučukové lepidlo	
Barva materiálu podle kódu odporu	9	
Počet na list	12	
Verze	Samolepicí	
Šířka	54 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-29 °C	
Barevný	Bílá	
Halogen	Ne	
Základní materiál	Bavlněná tkanina	
Tištěné znaky	bez	
Počet štítků v balení	120	
Počet značek v balení	Forma napájení	List se štítky
	Počet kombinací v balení	10
	Počet značek na kombinaci	12
Schválení podle UL 969	Ne	
Počet značek na kombinaci	1 Label sheet = 12 Device markers	
Rozsah provozní teploty	-29...80 °C	

## Značky na přístroje

Halogen	Ne
---------	----

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		