

HDC HP 250 SHOCKPROTEC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vysokoproudové příslušenství HighPower od společnosti Weidmüller doplňuje konektory RockStar® HighPower a zvyšuje jejich bezpečnost, stabilitu a snadnost použití. Robustní kryty, přesné kódovací prvky a vysoce kvalitní upevňovací komponenty zajišťují spolehlivá vysokoproudová připojení – ideální pro energetiku, železniční dopravu a průmyslové aplikace.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Příslušenství, Šroubové připojení, Instalační velikost: 250
Číslo objednávky	1120130000
Typ	HDC HP 250 SHOCKPROTEC
GTIN (EAN)	4032248901487
Množství	1 items

HDC HP 250 SHOCKPROTEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Délka	37 mm	Délka (v palcích)	1.4567 inch
Průměr	12.3 mm	Čistá hmotnost	2 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné údaje

Typ připojení	Šroubové připojení	Instalační velikost	250
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Barevný	černá
Odpor izolace	1010 Ω	Izolační materiál	Polyamid s optickými vlákny
Závažnost znečištění	PD 2 (PD 3)	Základní materiál	PA 66 GF 30, Nerezová ocel
Řada	HighPower	Neobsahuje halogeny	false
BG	250		

Všeobecné údaje

Typ připojení	Šroubové připojení	Barevný	černá
Základní materiál	PA 66 GF 30, Nerezová ocel	Řada	HighPower

Důležitá poznámka

Informace o produktu V závislosti na zamýšleném provozu mohou interně generovaná napětí překrývat pracovní napětí a obsahovat odpovídající špičky. Je nutné zajistit, aby tato špičková napětí nepřekročila jmenovité napětí. V případě aplikací mimo tuto specifikaci nás prosím kontaktujte.

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC HP 250 SHOCKPROTEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Nákresy

www.weidmueller.com

