Datablad

CLI M 2-15 SDR SG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Avbildning liknande

CLI M märkningar skjuts på remsan CLI MH och fästs med buntband. Systemet lämpar sig speciellt väl för stora lednings- och kabeldiametrar. Fördelar:

- Kombinationsmärkning för kabel- och rörmärkning
- En storlek för alla areor från 16 mm²
- Obegränsade kombinationsmöjligheter
- Slutna, permanent anbringade märkningar
- Mycket god läsbarhet

Allmänna beställningsdata

Utförande	CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 10 - 317 mm, 15 x 11.4 mm, gul
Art.nr.	1899260000
Typ	CLI M 2-15 SDR SG
GTIN (EAN)	4032248518944
Förp.	100 items

CLI M 2-15 SDR SG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	3 mm	Byggdjup (tum)	0.1181 inch
Höjd	15 mm	Bygghöjd (tum)	0.5906 inch
Bredd	11.4 mm	Byggbredd (tum)	0.4488 inch
Nettovikt	0.01 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-30...80 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Typ av märkning	Kundspecifik
Märkningsmetod	Bläckstråleförfarande
Utförande	Slinga
Bredd	11.4 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Temperaturområde för användning max.	80 °C
Temperaturområde för användning min.	-30 °C
Färgkod	gul
Halogener	Ja
Grundläggande material	PVC, mjuk, utan kadmium
Textsfärg	svart
Skrivna tecken	enligt kundönskan
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform Komponentdel
Antal märkningar per kombination	1 Component part = Conductor and cable markers
Temperaturområde för användning	-30...80 °C
Impressum	Specialtryck

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja	Ledardiameter, max.	500 mm²
Ledardiameter, min.	16 mm²	Ledarytterdiameter, max.	317 mm
Ledarytterdiameter, min.	10 mm	Ledarytterdiameter	10 - 317 mm
Ledararea	16 - 500 mm²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

CLI M 2-15 SDR SG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Avbildning liknande