Datablad

SCREWTY-M12-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Det perfekta verktyget för alla tillämpningar
Screwty® är det idealiska universalverktyget för åtdragning alla vanliga givar- och ställdonsledningar. Med Screwty® kommer man även lätt åt svåråtkomliga, runda kontaktdon. Utan stor kraft, bara med enkel vridning kan kontaktdon enkelt lossas och skruvas fast. Screwty® passar till de flesta ledningar och kontaktdon även från andra tillverkare (över 90 %) och är därmed unik och kan användas över hela världen. Screwty® består av ett handtag med en konventionell 1/4-tumsanslutning. Sålunda kan det användas för alla storlekar: för M12 och M8 runda anslutningsdon samt för M12F och M8F fritt konfektionerbara stickproppar och uttag, liksom för alla M23 stickproppar och uttag.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Förskruvningsverktyg till formgjutna M12-ledningar
Art.nr.	1900001000
Typ	SCREWTY-M12-DM
GTIN (EAN)	4032248436408
Förp.	1 items
Förpackning	Kartong

SCREWTY-M12-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	268 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Skruvverktyg

inchtdragningsmoment, max.	1.7 Nm	inchtdragningsmoment, min.	0.5 Nm

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Ingår i leveransen: • Batteridriven momentskruvdragare 0,5-1,7 Nm + inställningshjälp • Utbytbar kniv 1/4 tum • Fäste M12 för formgjutna linjer

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		