

HDC HP 550 SHOCKPROTEC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vysokoproudové příslušenství HighPower od společnosti Weidmüller doplňuje konektory RockStar® HighPower a zvyšuje jejich bezpečnost, stabilitu a snadnost použití. Robustní kryty, přesné kódovací prvky a vysoce kvalitní upevňovací komponenty zajišťují spolehlivá vysokoproudová připojení – ideální pro energetiku, železniční dopravu a průmyslové aplikace.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Příslušenství, Šroubové připojení, Instalační velikost: 550 |
| Číslo objednávky | 1120140000 |
| Typ | HDC HP 550 SHOCKPROTEC |
| GTIN (EAN) | 4032248901470 |
| Množství | 1 items |

HDC HP 550 SHOCKPROTEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|--------|---------|-------------------|-------------|
| Délka | 39.3 mm | Délka (v palcích) | 1.5472 inch |
| Průměr | 17.4 mm | Čistá hmotnost | 8 g |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Všeobecné údaje

| | | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| Typ připojení | Šroubové připojení | Instalační velikost | 550 |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | Barevný | černá |
| Odpor izolace | 1010 Ω | Izolační materiál | Polyamid s optickými vlákny |
| Závažnost znečištění | PD 2 (PD 3) | Základní materiál | PA 66 GF 30, Nerezová ocel |
| Řada | HighPower | Neobsahuje halogeny | false |
| BG | 550 | | |

Všeobecné údaje

| | | | |
|---------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Typ připojení | Šroubové připojení | Verze – vložka | HighPower 550 A |
| Barevný | černá | Základní materiál | PA 66 GF 30, Nerezová ocel |
| Řada | HighPower | | |

Důležitá poznámka

Informace o produktu V závislosti na zamýšleném provozu mohou interně generovaná napětí překrývat pracovní napětí a obsahovat odpovídající špičky. Je nutné zajistit, aby tato špičková napětí nepřekročila jmenovité napětí. V případě aplikací mimo tuto specifikaci nás prosím kontaktujte.

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002943 | ETIM 9.0 | EC002943 |
| ETIM 10.0 | EC002943 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 | | |

HDC HP 550 SHOCKPROTEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Nákresy

www.weidmueller.com

