Datablad

SM 27/12.5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Förebyggande av felmanövrering: SM
MultiMark apparatmärkning kan användas med märkningsmaterial från olika tillverkare. Var de än används, säkerställer de att alla komponenter, som styr- och signalanordningar från olika leverantörer, tydligt märks upp.
Dina fördelar med MultiMark
- ”Olika material för olika krav“
- Kan användas med utrustning från flera tillverkare
- Apparatmärkning med bekant design

Allmänna beställningsdata

Utförande	SwitchMark, Apparatmärkning, 12.5 x 27 mm, gul
Art.nr.	2006510000
Typ	SM 27/12.5 MM GE
GTIN (EAN)	4050118391428
Förp.	1000 items

SM 27/12.5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	0.1 mm	Byggdjup (tum)	0.0039 inch
Höjd	12.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.4921 inch
Bredd	27 mm	Byggbredd (tum)	1.063 inch
Nettovikt	0.1 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40…120 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Limma	Akrylatlim	Utförande	halogenfri, självhäftande
Bredd	27 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Temperaturområde för användning max.	120 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Färgkod	gul	Halogener	Nej
Grundläggande material	Polyester	Skrivna tecken	utan
Godkännande enligt UL 969	Ja	anpassad skrivare	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS
Temperaturområde för användning	-40…120 °C	Antal per rulle	1000

Apparatmärkning

Halogener	Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

SM 27/12.5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Färgband

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Utförande
Art.nr.	2005080000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
Förp.	1 ST	

THM MULTIMARK

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Utförande
Art.nr.	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Förp.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Utförande
Art.nr.	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Förp.	1 ST	