



Spojka, konstrukce zásuvných FreeCon PushPull konektorů ver.4 podle IEC 61076-3-106, kov

Všeobecné objednací údaje

Verze	Spojovací skříňka, FreeCon, RJ45, Spojka, IP65
Číslo objednávky	1122710000
Typ	IE-CD-V04PRJ-C-MA
GTIN (EAN)	4032248904778
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E316369

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	28.2 mm	Hloubka (v palcích)	1.1102 inch
Výška	52 mm	Výška (v palcích)	2.0472 inch
Šířka	41 mm	Šířka (v palcích)	1.6142 inch
Čistá hmotnost	243.48 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné údaje

Barevný	Stříbrná	Hlavní materiál krytu	Hliníkový profil, Kryt: tlakově lité železo, nalakováno
Typ montáže	Šroubová montáž	Stupeň krytí	IP65
Cykly zapojování	750		

Technické údaje spojka RJ45

Schopnost vést proud (spojka RJ45)	1 A	Dielektrická pevnost, kontakt - kontakt, min. (propojení RJ45)	≥ 1000 V DC
Materiál základny krytu (spojka RJ45)	Tlakově lité železo	Kategorie (spojka RJ45)	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Izolační odpor (spojka RJ45)	> 500 MΩ	Dielektrická pevnost, kontakt - stínění, max. (propojení RJ45)	≥ 1500 V DC
Odpor kontaktu (spojka RJ45)	≤ 20 mΩ		

Elektrické vlastnosti

Proudová zatížitelnost při 50 °C	1 A
----------------------------------	-----

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	---------------------------------------	----------------------	---------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18

Technické údaje

ECLASS 15.0

27-44-03-18

IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BP-V04P	Verze
Číslo objednávky	1963900000	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt
GTIN (EAN)	4032248646326	
Množství	10 ST	

Sets - RJ45

PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702), plast, s vložkou RJ45



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Verze
Číslo objednávky	1963160000	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Verze 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651665	
Množství	10 ST	