

## CC 15/27 K MC NE GE


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Podobné ilustraci



Značky na zařízení ClipCard ve formátu MultiCard se používají na značení elektrických instalací a spínacích systémů a poskytují zajímavou alternativu rytí. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možné značení pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Univerzální připevnění
- Držák (připevnění šrouby nebo vázacími pásky)
- Lišta na značky (samolepicí nebo šroubovací)
- Nebo samolepicí štítky

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | ClipCard, Značky na přístroje, 15 x 27 mm, Žlutá |
| Číslo objednávky | <a href="#">1131910000</a>                       |
| Typ              | CC 15/27 K MC NE GE                              |
| GTIN (EAN)       | 4032248912285                                    |
| Množství         | 80 items   |

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |                     |             |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 1 mm   | Hloubka (v palcích) | 0.0394 inch |
| Výška          | 15 mm  | Výška (v palcích)   | 0.5906 inch |
| Šířka          | 27 mm  | Šířka (v palcích)   | 1.063 inch  |
| Čistá hmotnost | 1.46 g |                     |             |

## Teploty

Rozsah provozní teploty -40...60 °C

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |                  |  |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|--|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |                  |  |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |                  |  |
| Uhlíková stopa výrobku        | Kolébka k bráně       | 0.010 kg CO2 eq. |  |

## Obecné údaje

|                                   |   |           |  |
|-----------------------------------|---|-----------|--|
| Lepidlo                           | Oboustranná lepicí páska                                  |           |  |
| Barva materiálu podle kódu odporu | 4   |           |  |
| Verze                             | Samolepicí  |           |  |
| Šířka                             | 27 mm   |           |  |
| Klasifikace hořlavosti UL 94      | V-2   |           |  |
| Rozsah provozní teploty, max.     | 60 °C   |           |  |
| Rozsah provozní teploty, min.     | -40 °C  |           |  |
| Barevný                           | Žlutá   |           |  |
| Halogen                           | Ne  |           |  |
| Základní materiál                 | Polyamid 66   |           |  |
| Tištěné znaky                     | bez   |           |  |
| Počet značek v balení             | Forma napájení  | MultiCard |  |
| Doporučená odvětví                | Stroje  |           |  |
| kompatibilní tiskárna             | <a href="#">PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2</a> |           |  |
| Počet značek na kombinaci         | 1 MultiCard = Device markers                              |           |  |
| Rozsah provozní teploty           | -40...60 °C   |           |  |


## Značky na přístroje

Halogen Ne

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Nákresy**



## Příslušenství

### Příslušenství



### Všeobecné objednací údaje

|                     |                            |  |  |
|---------------------|----------------------------|--|--|
| Typ                 | ETO CC 15/27 TRANSPAR.     | Verze  |  |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">1880810000</a> | ClipCard, Příslušenství, 15 x 27 mm, Transparentní |  |
| GTIN (EAN)          | 4032248480890              |  |  |
| Množství            | 10 ST                      |  |  |