

VKSW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Řezačka vodičových kanálů pro ruční provoz ve vodičových kanálech a krytech do šířky 125 mm a síly stěny až 2,5 mm. Jen pro plasty bez vyztužení plniv.

- Stříhání bez zubů nebo odpadu
- Délková záložka (1000 mm) s vodícím zařízením pro přesné řezání délek
- Stolní jednotka pro montáž na pracovní stůl nebo podobné pracovní povrchy
- Tvrzené řezné hrany vyrobené ze speciální oceli

Všeobecné objednací údaje

Verze	Cable duct cutting device
Číslo objednávky	1137530000
Typ	VKSW
GTIN (EAN)	4032248919406
Množství	1 items

Technical data

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	290 mm	Hloubka (v palcích)	11.4173 inch
Výška	285 mm	Výška (v palcích)	11.2204 inch
Šířka	280 mm	Šířka (v palcích)	11.0236 inch
Čistá hmotnost	305 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Nástroje na řezání

Max. šířka řezu	125 mm
-----------------	--------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002691	ETIM 9.0	EC002691
ETIM 10.0	EC002691	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

Accessories

Příslušenství / náhradní díly



Řezačka vodičových kanálů pro ruční provoz ve vodičových kanálech a krytech do šířky 125 mm a síly stěny až 2,5 mm. Jen pro plasty bez vyztužení plniv.

- Stříhání bez zubů nebo odpadu
- Délková zarážka (1000 mm) s vodícím zařízením pro přesné řezání délek
- Stolní jednotka pro montáž na pracovní stůl nebo podobné pracovní povrchy
- Tvrzené řezné hrany vyrobené ze speciální oceli

Všeobecné objednací údaje

Typ	ERME VKSW	Verze
Číslo	1251270000	Spare cutting blade
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118042436	
Množství	1 ST	
Typ	SCHUTZPROFIL VKSW	Verze
Číslo	2007400000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118392548	
Množství	1 ST	
Typ	VKSW HANDLE	Verze
Číslo	2886200000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675855200	
Množství	1 ST	