

Značky na zařízení ClipCard ve formátu MultiCard se používají na značení elektrických instalací a spínacích systémů a poskytují zajímavou alternativu rytí. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možné značení pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Univerzální připevnění
- Držák (připevnění šrouby nebo vázacími pásky)
- Lišta na značky (samolepicí nebo šroubovací)
- Nebo samolepicí štítky

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	ClipCard, Značky na přístroje, 15 x 27 mm, Držák CC-H 15/27, Žlutá
Číslo objednávky	1131940000
Typ	CC 15/27 MC NE GE
GTIN (EAN)	4032248912513
Množství	80 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	1 mm	Hloubka (v palcích)	0.0394 inch
Výška	15 mm	Výška (v palcích)	0.5906 inch
Šířka	27 mm	Šířka (v palcích)	1.063 inch
Čistá hmotnost	1.22 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky		
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%		
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně	0.009 kg CO2 eq.	

Obecné údaje

Barva materiálu podle kódu odporu	4		
Verze	lze zapojit		
Šířka	27 mm		
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C		
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C		
Barevný	Žlutá		
Halogen	Ne		
Základní materiál	Polyamid 66		
Tištěné znaky	bez		
Počet značek v balení	Forma napájení	MultiCard	
Doporučená odvětví	Stroje		
kompatibilní tiskárna	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2		
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Device markers		
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C		
Aplikace/výrobce	Držák CC-H 15/27		


Značky na přístroje

Halogen Ne

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Nákresy



Příslušenství

Příslušenství



Všeobecné objednáací údaje

Typ	CC-RAIL 1000	Verze	
Číslo	1790150000		ClipCard, Příslušenství, 1000 x 17 mm, samolepicí, černá
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248213610		
Množství	1 ST		
Typ	CC-RAIL TRANSPARENT1000	Verze	
Číslo	1790160000		ClipCard, Kryt, 1000 x 19 mm, Transparentní
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248213627		
Množství	1 ST		
Typ	CC-H 15/27	Verze	
Číslo	1790410000		ClipCard, Příslušenství, 15 x 27 mm, černá
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248215201		
Množství	45 ST		
Typ	STR CC 15/27 TRANSPARENT	Verze	
Číslo	1888290000		ClipCard, Příslušenství, 15 x 27 mm, Transparentní
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248494163		
Množství	80 ST		
Typ	ETO CC 15/27 TRANSPAR.	Verze	
Číslo	1880810000		ClipCard, Příslušenství, 15 x 27 mm, Transparentní
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248480890		
Množství	10 ST		