

CC 85/54 MC SDR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci



Značky na zařízení ClipCard ve formátu MultiCard se používají na značení elektrických instalací a spínacích systémů a poskytují zajímavou alternativu rytí. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možné značení pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Vyrobeno odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Univerzální připevnění
- Držák (připevnění šrouby nebo vázacími pásky)
- Lišta na značky (samolepicí nebo šroubovací)
- Nebo samolepicí štítky

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

Verze	ClipCard, Značky na přístroje, 54 x 85 mm, Držák Logimark-H, Podle specifikace zákazníka
Číslo objednávky	1138460000
Typ	CC 85/54 MC SDR
GTIN (EAN)	4032248919918
Množství	2 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.8 mm	Hloubka (v palcích)	0.0315 inch
Výška	54 mm	Výška (v palcích)	2.126 inch
Šířka	85 mm	Šířka (v palcích)	3.3464 inch
Čistá hmotnost	9 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky		
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%		
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně	0.050 kg CO2 eq.	

Obecné údaje

Metoda tisku	MC Laser		
Verze	Ize zapojit		
Šířka	85 mm		
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C		
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C		
Barevný	Podle specifikace zákazníka		
Halogen	Ne		
Základní materiál	Polyamid 66		
Barva tisku	černá		
Tištěné znaky	Vyžaduje soubor M-Print PRO		
Počet značek v balení	Forma napájení	MultiCard	
Doporučená odvětví	Stroje		
kompatibilní tiskárna	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2		
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Device markers		
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C		
Aplikace/výrobce	Držák Logimark-H		

Značky na přístroje

Halogen Ne

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Nákresy



Příslušenství

Příslušenství



Všeobecné objednáací údaje

Typ	CC-H 85/54 SW	Verze
Číslo	1631640001	ClipCard, Příslušenství, 90 x 58 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190465254	
Množství	20 ST	
Typ	CC-H 85/54 GR	Verze
Číslo	1631640002	ClipCard, Příslušenství, 90 x 58 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190465261	
Množství	20 ST	
Typ	CC-H 85/54 BG	Verze
Číslo	1631640003	ClipCard, Příslušenství, 90 x 58 mm, Tmavě béžová
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190465292	
Množství	20 ST	
Typ	CC-HO 85/54 SW	Verze
Číslo	1603290000	ClipCard, Příslušenství, 90 x 58 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190188306	
Množství	20 ST	