Data sheet

# LL TTB 6/2 VT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

De omfattande tillbehören i Klippon® Connect TTB-sortimentet är perfekt avstämda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs. Alla funktions- och säkerhetsrelevanta komponenter är kaptivt anslutna till plintraden. Detta ökar tillförlitligheten i ström- och spänningstransformatorkretsarna under montage och underhållsarbete.

## Allmänna beställningsdata

| | |
|---|---|
| Utförande | Rastspak (plint) |
| Art.nr. | 2710360000 |
| Typ | LL TTB 6/2 VT |
| GTIN (EAN) | 4050118848267 |
| Förp. | 50 items |

# LL TTB 6/2 VT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

### Godkännanden

| | |
|---|---|
| ROHS | Uppfyllelse |

### Mått och vikter

| | | | |
|---|---|---|---|
| Djup | 8.2 mm | Byggdjup (tum) | 0.3228 inch |
| Höjd | 19.7 mm | Bygghöjd (tum) | 0.7756 inch |
| Bredd | 15.7 mm | Byggbredd (tum) | 0.6181 inch |
| Nettovikt | 0.91 g | | |

### Temperaturer

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -60 °C...85 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -60 °C | Varaktig driftstemperatur, max. | 130 °C |

### Miljööverenstämmelse för produkt

| | |
|---|---|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

### Materialdata

| | | | |
|---|---|---|---|
| Grundläggande material | Wemid | Färgkod | violett |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | | |

### Klassificeringar

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |

# LL TTB 6/2 VT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Drawings