

SAI-M23-KBC-1.5-.14-.56

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříně, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
Číslo objednávky	1170230000
Typ	SAI-M23-KBC-1.5-.14-.56
GTIN (EAN)	4032248962129
Množství	50 items

SAI-M23-KBC-1.5-14-56

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E344862

Rozměry a hmotnosti

Délka	17 mm	Délka (v palcích)	0.6693 inch
Čistá hmotnost	0.28 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Nastavení SAI M23 krimpovací kleště

Nastavení ohledně SAI M23 krimpovacích kleští	Krimpovací kleště	1203960000	
	Poloha lokátoru	2	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm ²	Průřez vodiče	0.14 mm ²
		Nastavení krimpovacího trnu	0.7
	Průřez vodiče	0.25 mm ²	
		Nastavení krimpovacího trnu	0.73
	Průřez vodiče	0.34 mm ²	
		Nastavení krimpovacího trnu	0.77
	Průřez vodiče	0.56 mm ²	
Nastavení krimpovacího trnu		0.85	


Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Povrch kontaktu	Pozlacené	Typ připojení	Nalisované připojení
Odpor izolace	> 1010 Ω	Materiál kontaktu	Slitina mědi a zinku
Průřez vodiče, max.	0.56 mm ²	Průřez vodiče, min.	0.14 mm ²
Cykly zapojování	> 1000	Druh kontaktu	Konektor samice

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Výkres



SAI-M23-KBC-1.5-.14-.56

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessories

www.weidmueller.com

...pro M23



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Verze
Číslo objednávky	1203840000	Lisovací nástroj pro signální a napájecí kontakty, 4-drážkové krimpování
GTIN (EAN)	4032248986934	
Množství	1 ST	
Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Verze
Číslo objednávky	1203960000	Lisovací nástroj pro signální kontakty, 4-drážkové krimpování
GTIN (EAN)	4050118000764	
Množství	1 ST	