

**SAI-M23-KS-L-7/17****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Zásuvný konektor senzor/aktor, Prázdný plášť
Číslo objednávky	<a href="#">1170270000</a>
Typ	SAI-M23-KS-L-7/17
GTIN (EAN)	4032248962259
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objednávky	2026-12-31T00:00:00+01:00

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (UR)	E344862

### Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	82 g
----------------	------

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

### Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory


Hlavní materiál krytu	Slitina mědi a zinku	Průměr kabelu, max.	17 mm
Průměr kabelu, min.	7 mm	Stupeň krytí	IP67, IP69K
Cykly zapojování	> 1000	Závažnost znečištění	3
Připojení stínění	Ano	Rozsah teplot krytu	-40...+125 °C

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 14.0	27-44-02-24
ECLASS 15.0	27-44-02-24		

## Nákresy

### Rozměrový výkres



## SAI-M23-KS-L-7/17

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Vložky a kontakty



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

### Všeobecné objednáací údaje

Typ	SAI-M23-BE-L-4/4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1995810000</a>	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka
GTIN (EAN)	4032248925674	
Množství	1 ST	
Typ	SAI-M23-BE-L-6	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1170370000</a>	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka
GTIN (EAN)	4032248962266	
Množství	1 ST	
Typ	SAI-M23-SE-L-4/4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1170380000</a>	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka
GTIN (EAN)	4032248962518	
Množství	1 ST	
Typ	SAI-M23-SE-L-6	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1170350000</a>	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka
GTIN (EAN)	4032248962303	
Množství	1 ST	