Datablad

SAIH-PB-2X0.34-PVC-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller erbjuder ett stort och brett utbud av givar- och ställdonskablar. Vi erbjuder såväl givarledningar som buss- och ventilledningar i olika storlekar och längder. Om du inte kan hitta en specifik produkt eller en produkt i önskad längd, bara kontakta oss.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Bussledning, Antal poler: 2, 500 m, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PVC, Halogener: Nej
Art.nr.	2764920000
Typ	SAIH-PB-2X0.34-PVC-500
GTIN (EAN)	4064675031222
Förp.	1 items
Förpackning	på plywoodhjul
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Sista orderdatum	2027-03-31T00:00:00+02:00

Datablad

SAIH-PB-2X0.34-PVC-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt	60 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data för kabel

Kabellängd	500 m	Mantelfärg	violett
Oljebeständighet	Yes	Släpkedjetålighet	Nej
Ledararea	0.34 mm²	Antal ledare	2
Skärmad	Ja	Halogener	Nej
Isolering	TPM, PVC	Böjradie min, rörlig	9 x kabeldiameter
Böjradie min, fast monterad	18 x kabeldiameter	Mantelmaterial	PVC
Beständighet mot svetsgnistor	Nej	Färkodning	röd, grön
Vridtålighet	0 °/m	Temperaturområde, fast lagd	-20...70 °C
Säker mot svetsstänk	Nej	Temperaturområde, rörligt	-5...60 °C
Antal poler	2	Ytterdiameter	7.8 mm ± 0.2 mm

Elektriska egenskaper kabel

Kategori	övriga

Kabeluppbyggnad

Mantelfärg	violett	Antal ledare	2
Isolering	TPM, PVC	Material mantel	PVC
Färkodning	röd, grön		

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Oljebeständighet	Yes	Färgkod	röd, grön
Halogener	Nej	Vridtålighet	0 °/m

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		