

**Podobné ilustraci**

M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
Číslo objednávky	<a href="#">1170130000</a>
Typ	SAI-M23-BE-19
GTIN (EAN)	4032248962082
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (UR)	E344862

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	4 g
----------------	-----

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory


Počet pólů	19	Kódování	žádná
Typ připojení	Nalisované připojení	Hlavní materiál krytu	Thermoplastický polyamid PA 6, PBT
Jmenovité napětí	100 V	Cykly zapojování	> 1000
Závažnost znečištění	3	Jmenovitý proud	kontakt 1 mm= 8 A, kontakt 1,5 mm= 10 A
Druh kontaktu	Konektor samice	Možnosti kódování signálních vložek M23	H-kódování, N-kódování, S-kódování, X-kódování, Y-kódování

## Klasifikace


ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

## Nákresy

### Připínání




### Rozměrový výkres



### Technical data

Number of positions	6	7	9		12	16	17	19	
Number of contacts	6	7	8	1	12	16	17	16	3
Contact-ø	mm	2	2	1	2	1	1	1	1,5



## Příslušenství

### 1 mm




M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříně, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-M23-KBC-0.08/0.56	Verze
Číslo	<a href="#">1995860000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248926152	
Množství	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-0.34/1.00	Verze
Číslo	<a href="#">1170180000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248962075	
Množství	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-1.00-1.5	Verze
Číslo	<a href="#">1170210000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248962174	
Množství	50 ST	

### 1.5 mm



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříně, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-M23-KBC-1.5-14-56	Verze
Číslo	<a href="#">1170230000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248962129	
Množství	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-1.5-56-1.0	Verze
Číslo	<a href="#">1170240000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248962150	
Množství	50 ST	

## Příslušenství

### ...pro M23



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Verze
Číslo	<a href="#">1203960000</a>	Lisovací nástroj pro signální kontakty, 4-drážkové krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118000764	
Množství	1 ST	

### Standardní skříň



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříňe, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-M23-GS-11/17	Verze
Číslo	<a href="#">1299390000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118097191	
Množství	1 ST	
Typ	SAI-M23-GS-7/12	Verze
Číslo	<a href="#">1995840000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248926121	
Množství	1 ST	
Typ	SAI-M23-GSW-S-7/12	Verze
Číslo	<a href="#">1169920000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248961986	
Množství	1 ST	
Typ	SAI-M23-KS-7/12	Verze
Číslo	<a href="#">1169900000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248961948	
Množství	1 ST	

### Příslušenství

Typ	SAIL-M23-KSW-7/12	Verze
Číslo	<a href="#">1169930000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248961993	
Množství	1 ST	
Typ	SAIE-M23-S-EM	Verze
Číslo	<a href="#">1169970000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248961979	
Množství	1 ST	
Typ	SAIE-M23-S-HW	Verze
Číslo	<a href="#">1169990000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248962051	
Množství	1 ST	
Typ	SAIE-M23-S-RM	Verze
Číslo	<a href="#">1169950000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248961092	
Množství	1 ST	
Typ	SAIE-M23-S-VW	Verze
Číslo	<a href="#">1169940000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248962013	
Množství	1 ST	