

SAI-M23-KSC-0.14/1.00**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříně, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
Číslo objednávky	1170150000
Typ	SAI-M23-KSC-0.14/1.00
GTIN (EAN)	4032248961108
Množství	50 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E344862

Rozměry a hmotnosti

Délka	16.5 mm	Délka (v palcích)	0.6496 inch
Čistá hmotnost	0.2 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Nastavení SAI M23 krimpovací kleště

Nastavení ohledně SAI M23 krimpovacích kleští	Krimpovací kleště	2	
	Poloha lokátoru	1	
	Krimpovaný kontakt	Krimpovací pin signál 1 mm	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm ²	Průřez vodiče	0.14 mm ²
		Nastavení krimpovacího trnu	0.7
	Průřez vodiče	0.25 mm ²	
		Nastavení krimpovacího trnu	0.76
	Průřez vodiče	0.34 mm ²	
		Nastavení krimpovacího trnu	0.82
	Průřez vodiče	0.50 mm ²	
		Nastavení krimpovacího trnu	0.9
	Průřez vodiče	0.75 mm ²	
		Nastavení krimpovacího trnu	1
	Průřez vodiče	1.00 mm ²	
Nastavení krimpovacího trnu		1.1	

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Povrch kontaktu	Pozlacené	Typ připojení	Nalisované připojení
Odpor izolace	> 1010 Ω	Materiál kontaktu	Slitina mědi a zinku
Průřez vodiče, max.	1 mm ²	Průřez vodiče, min.	0.14 mm ²
Cykly zapojování	> 1000	Druh kontaktu	Konektor samec

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92


Technické údaje

ECLASS 15.0

27-44-02-92

Nákresy

Výkres



SAI-M23-KSC-0.14/1.00

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

...pro M23



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Verze	
Číslo objednávky	1203960000		Lisovací nástroj pro signální kontakty, 4-drážkové krimpování
GTIN (EAN)	4050118000764		
Množství	1 ST		