

**SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříně, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
Číslo objednávky	<a href="#">1170390000</a>
Typ	SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0
GTIN (EAN)	4032248962105
Množství	50 items

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (UR)	E344862

### Rozměry a hmotnosti

Délka	23.6 mm	Délka (v palcích)	0.9291 inch
Čistá hmotnost	0.36 g		

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

### Nastavení SAI M23 krimpovací kleště

Nastavení ohledně SAI M23 krimpovacích kleští	Krimpovací kleště	1	
	Poloha lokátoru	1	
	Krimpovaný kontakt	Krimpovací pin signál 1 mm	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče	0.25 mm <sup>2</sup>
		Nastavení krimpovacího trnu	0.8
		Průřez vodiče	0.35 mm <sup>2</sup>
		Nastavení krimpovacího trnu	0.85
		Průřez vodiče	0.50 mm <sup>2</sup>
		Nastavení krimpovacího trnu	1.03
		Průřez vodiče	0.75 mm <sup>2</sup>
		Nastavení krimpovacího trnu	1.08
		Průřez vodiče	1.00 mm <sup>2</sup>
Nastavení krimpovacího trnu		1.13	

### Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory


Povrch kontaktu	Pozlacené	Typ připojení	Nalisované připojení
Odpor izolace	> 1010 Ω	Materiál kontaktu	Slitina mědi a zinku
Průřez vodiče, max.	1 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	0.25 mm <sup>2</sup>
Cykly zapojování	> 1000	Druh kontaktu	Konektor samec

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

**Nákresy**

**Výkres**



## SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### ...pro M23



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">1203840000</a>		
GTIN (EAN)	4032248986934		
Množství	1 ST		
			Lisovací nástroj pro signální a napájecí kontakty, 4-drážkové krimpování