Datový list

SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříně, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zásuvný konektor senzor/aktor, Nalisovaný kontakt
Číslo objednávky	1170410000
Typ	SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0
GTIN (EAN)	4032248962525
Množství	50 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objednávky	2026-12-31T00:00:00+01:00

Datový list

SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení	
ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E344862

Rozměry a hmotnosti

Délka	25.1 mm	Délka (v palcích)	0.9882 inch
Čistá hmotnost	0.7 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Nastavení SAI M23 krimpovací kleště

Nastavení ohledně SAI M23 krimpovacích kleští	Krimpovací kleště	1	
	Poloha lokátoru	7	
	Krimpovaný kontakt	Krimpovací pin signál 2 mm	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm²	Průřez vodiče	2.50 mm²
		Nastavení krimpovacího trnu	1.47
		Průřez vodiče	4.00 mm²
		Nastavení krimpovacího trnu	1.6

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Povrch kontaktu	Pozlacené	Typ připojení	Nalisované připojení
Odpor izolace	> 1010 Ω	Materiál kontaktu	Slitina mědi a zinku
Průřez vodiče, max.	4 mm²	Průřez vodiče, min.	2.5 mm²
Cykly zapojování	> 1000	Druh kontaktu	Konektor samec

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		


SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Výkres



Datový list

SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

...pro M23



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Verze
Číslo objednávky	1203840000	Lisovací nástroj pro signální a napájecí kontakty, 4-drážkové krimpování
GTIN (EAN)	4032248986934	
Množství	1 ST	