Data sheet

US67-USB-STICK-BLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller erbjuder högkvalitativa ledningar, stickkontakter, montageadaptrar och magneter för professionell och industriell installation av vibrationsövervakning.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Communication module
Art.nr.	2874720000
Typ	US67-USB-STICK-BLE
GTIN (EAN)	4064675649526
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2025-07-30T00:00:00+02:00

US67-USB-STICK-BLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	43 mm	Byggdjup (tum)	1.6929 inch
Höjd	16 mm	Bygghöjd (tum)	0.6299 inch
Bredd	11 mm	Byggbredd (tum)	0.4331 inch
Nettovikt	7 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Drifttemperatur	-30 °C...85 °C
Fuktighet vid driftstemperatur	5…95 % rel. fuktighet, ingen kondens		

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

allmänna data

Är en ersättningsdel	Ja

Kommunikation

Antennkarakteristik	integrerad	Räckvidd, max., obruten linje	90 m
Räckvidd, max., i verkstad	30 m	Bluetooth-modul	Bluetooth låg energi

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000310	ETIM 9.0	EC000310
ETIM 10.0	EC000310	ECLASS 14.0	19-05-01-10
ECLASS 15.0	19-05-01-10		