

**SAI-M23-KBC-1.5-56-1.0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříňe, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact |
| Číslo objednávky | <a href="#">1170240000</a>                       |
| Typ              | SAI-M23-KBC-1.5-56-1.0                           |
| GTIN (EAN)       | 4032248962150                                    |
| Množství         | 50 items   |

## SAI-M23-KBC-1.5-56-1.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

Schválení



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS                  | Shoda                  |
| UL File Number Search | <a href="#">Web UL</a> |
| Č. osvědčení (UR)     | E344862                |

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                   |             |
|----------------|---------|-------------------|-------------|
| Délka          | 16.5 mm | Délka (v palcích) | 0.6496 inch |
| Čistá hmotnost | 0.28 g  |                   |             |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující                           |
| REACH SVHC                    | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                          | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

## Nastavení SAI M23 krimpovací kleště

|   |   |                             |                      |  |
|---|---|-----------------------------|----------------------|--|
| Nastavení ohledně SAI M23 krimpovacích kleští | Krimpovací kleště                                   | 1203960000                  |                      |  |
|   | Poloha lokátoru                                     | 2                           |                      |  |
|   | Crimping mandrel adjustment acc. to mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče               | 0.56 mm <sup>2</sup> |  |
|   |   | Nastavení krimpovacího trnu | 0.95                 |  |
|   | Průřez vodiče                                       | Nastavení krimpovacího trnu | 0.75 mm <sup>2</sup> |  |
|   |   | Nastavení krimpovacího trnu | 1.05                 |  |
|   | Průřez vodiče                                       | Nastavení krimpovacího trnu | 1.00 mm <sup>2</sup> |  |
| Nastavení krimpovacího trnu                   |   | 1.13                        |                      |  |


## Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

|                     |                   |                     |                      |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Povrch kontaktu     | Pozlacené         | Typ připojení       | Nalisované připojení |
| Odpor izolace       | > 1010 Ω          | Materiál kontaktu   | Slitina mědi a zinku |
| Průřez vodiče, max. | 1 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, min. | 0.56 mm <sup>2</sup> |
| Cykly zapojování    | > 1000            | Druh kontaktu       | Konektor samice      |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000796    | ETIM 9.0    | EC000796    |
| ETIM 10.0   | EC000796    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |             |             |

**Výkres**



## SAI-M23-KBC-1.5-.56-1.0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## ...pro M23



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

## Všeobecné objednávací údaje

|                     |                            |  |
|---------------------|----------------------------|--|
| Typ                 | SAI M23 CRIMPING TOOL 1    | Verze  |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">1203840000</a> | Lisovací nástroj pro signální a napájecí kontakty, 4-drážkové krimpování |
| GTIN (EAN)          | 4032248986934              |  |
| Množství            | 1 ST                       |  |
| Typ                 | SAI M23 CRIMPING TOOL 2    | Verze  |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">1203960000</a> | Lisovací nástroj pro signální kontakty, 4-drážkové krimpování            |
| GTIN (EAN)          | 4050118000764              |  |
| Množství            | 1 ST                       |  |