

**Podobné ilustraci**

M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříně, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
Číslo objednávky	<a href="#">1170400000</a>
Typ	SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5
GTIN (EAN)	4032248962365
Množství	50 items

## SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (UR)	E344862

### Rozměry a hmotnosti

Délka	25.1 mm	Délka (v palcích)	0.9882 inch
Čistá hmotnost	0.9 g		

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

### Nastavení SAI M23 krimpovací kleště

Nastavení ohledně SAI M23 krimpovacích kleští	Krimpovací kleště	1	
	Poloha lokátoru	7	
	Krimpovaný kontakt	Krimpovací pin signál 2 mm	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče	0.75 mm <sup>2</sup>
		Nastavení krimpovacího trnu	1.3
		Průřez vodiče	1.00 mm <sup>2</sup>
		Nastavení krimpovacího trnu	1.4
		Průřez vodiče	1.50 mm <sup>2</sup>
		Nastavení krimpovacího trnu	1.55
		Průřez vodiče	2.50 mm <sup>2</sup>
Nastavení krimpovacího trnu		1.7	

### Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory


Povrch kontaktu	Pozlacené	Typ připojení	Nalisované připojení
Odpor izolace	> 1010 Ω	Materiál kontaktu	Slitina mědi a zinku
Průřez vodiče, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	0.75 mm <sup>2</sup>
Cykly zapojování	> 1000	Druh kontaktu	Konektor samec

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

# Nákresy

## Výkres



## SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### ...pro M23



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">1203840000</a>		
GTIN (EAN)	4032248986934		
Množství	1 ST		
			Lisovací nástroj pro signální a napájecí kontakty, 4-drážkové krimpování