Datový list

AP 111 D OR 2000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.
Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídavné zajišťovací patky, které zlepší stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace.
Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Bočnice, RS 100 Oranžová, Přímá montáž na koncovou desku na obou stranách, Šířka: 22 mm
Číslo objednávky	1185560000
Typ	AP 111 D OR 2000
GTIN (EAN)	4008190050207
Množství	10 items

Datový list

AP 111 D OR 2000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	101.7 mm	Hloubka (v palcích)	4.0039 inch
Výška	108.6 mm	Výška (v palcích)	4.2756 inch
Šířka	22 mm	Šířka (v palcích)	0.8661 inch
Čistá hmotnost	22.9 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje o materiálu

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Izolační materiál	PA 66
Skupina izolačního materiálu	I	Provedení povrchu	neošetřené
Základní materiál	PA 66	Komparativní index sledování (CTI)	600 ≤ CTI

Obecné údaje

Barevný	Oranžová	Stupeň krytí	IP20 v instalovaném stavu
Nosná lišta	TS 35	Barevný graf (podobné)	RAL 2000
Encapsulation option	Ne		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		


AP 111 D OR 2000


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

DIRECT MOUNTING
FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)






AP 111 D OR 2000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

RS 100 - profilové pouzdro



RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.
Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídavné zajišťovací patky, které zlepší stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace. Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

Všeobecné objednací údaje

Typ	PTSC KB40X14	Verze
Číslo objednávky	4019420000	Montážní šroub (svorka), 0.00 mm, Ocel, Hloubka: 7 mm, Šířka: 16.9 mm, Výška: 7 mm
GTIN (EAN)	4008190243029	
Množství	100 ST	