Datablad

HDC KIT HE-QT 10.111 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



HDC-satser är standardiserade byggsatser för att skapa kompletta inbyggda anslutningar.
HCS-satser består som regel av en insats för hankontakter, en insats för honkontakter, kabel- och chassikåpa samt kabelförskruvning. Weidmüller erbjuder ett sortiment med gängse kontaktdonskombinationer, med M- eller PG-gänga för kabeförskruvningen.
Med SNAP IN-anslutningen är ledarens anslutningsnivå redan öppen och den avisolerade kontakten kan enkelt föras in. I ändläget stängs den patenterade spännmekanismen automatiskt.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	8000134356
Typ	HDC KIT HE-QT 10.111 M
GTIN (EAN)	4099987015516
Förp.	1 items

HDC KIT HE-QT 10.111 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden	CE

Mått och vikter

Nettovikt	450 g

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 100 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Allmänna data

Yta	Pulverlack	Skyddsklass	IP65
Serie	HE		

Utförande

Kabelförskruvningar, antal	1	Storlek på kabelinföringar	M 25
Antal kabelingång uppe	1	Antal kabelingång på sidan	0
Anslutningstyp	SNAP IN	Utförande låssystem	Tvärförregling på underdelen
Installationsstorlek	4	Tätning	NBR
BG	4		

Allmänna uppgifter

Antal poler	10	Anslutningstyp PE	Skruvanslutning
Installationsstorlek	4	Grundläggande material	Aluminiumpressgjutgods
Serie	HE	Märkspänning (DIN EN 61984)	500 V
Märkström (DIN EN 61984)	16 A	BG	4

Utförande

Klingmått slits (skruvanslutning)	SD 0,6 x 3,5	Ledardiameter, AWG, max	AWG 16
Avisoleringslängd nominellt	10 mm	Anslutningstyp	SNAP IN
Installationsstorlek	4	Ledardiameter, AWG, min.	AWG 20
Ledardiameter, entrådig max.	2.5 mm²	Ledardiameter, entrådig min.	1 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max.	2.5 mm²	Ledararea, fintrådig, min.	1 mm²
Ledardiameter, max.	2.5 mm²	Ledardiameter, min.	1 mm²
Yta	Pulverlack	Grundläggande material	Aluminiumpressgjutgods
BG	4		

HDC KIT HE-QT 10.111 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC KIT HE-QT 10.111 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

SPB



Till våra insatser erbjuder vi olika tillbehör. Detta omfattar bland annat kodningar för insatserna.

Allmänna beställningsdata

Typ	SPB-M 3	Utförande
Art.nr.	1203600000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Låsbult
GTIN (EAN)	4008190120047	
Förp.	100 ST	