Datablad

# H4,0/18D GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- DIN-färgkod
- annan färgkod

## Allmänna beställningsdata

| | |
|---|---|
| Utförande | Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, grå |
| Art.nr. | 9019190000 |
| Typ | H4,0/18D GR |
| GTIN (EAN) | 4008190141349 |
| Förp. | 500 items |
| Förpackning | lös |

# H4,0/18D GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Godkännanden

| | |
|---|---|
| Godkännanden | |
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat-Nr. (cULus) | E499744 |

### Mått och vikter

| | |
|---|---|
| Nettovikt | 0.23 g |

### Miljööverenstämmelse för produkt

| | |
|---|---|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

### Tekniska data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikelbeskrivning | Ändhylsa med plastkrage - färg grå | Utförande | Standard |

### Ändhylsor

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kontaktytans diameter (D1) | 2.8 mm | Kontaktytans längd (L2) | 10 mm |
| Kragdiameter (D2) | 4.8 mm | Tjocklek plastkrage (S2) | 0.3 mm |
| L1 i mm | 18.00 mm | Ledardiameter, AWG, max | AWG 12 |
| Metallkapseltjocklek (S1) | 0.2 mm | Militärisk beteckning | T 20A 019 A |
| Avisoleringslängd | 12 mm | Ledardiameter | 4 mm² |
| färgkod | DIN | | |

### Klassificeringar

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

# H4,0/18D GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Ritningar

### Ritning