Datablad

H4,0/18D GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, grå
Art.nr.	9019190000
Typ	H4,0/18D GR
GTIN (EAN)	4008190141349
Förp.	500 items
Förpackning	lös

H4,0/18D GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

Mått och vikter

Nettovikt	0.23 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa med plastkrage - färg grå	Utförande	Standard

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	2.8 mm	Kontaktytans längd (L2)	10 mm
Kragdiameter (D2)	4.8 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0.3 mm
L1 i mm	18.00 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 12
Metallkapseltjocklek (S1)	0.2 mm	Militärisk beteckning	T 20A 019 A
Avisoleringslängd	12 mm	Ledardiameter	4 mm²
färgkod	DIN		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H4,0/18D GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Ritning