Data sheet

H35,0/39D R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Standard, 28 mm, 25 mm, röd
Art.nr.	9019330000
Typ	H35,0/39D R
GTIN (EAN)	4008190048365
Förp.	50 items
Förpackning	lös

Data sheet

H35,0/39D R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

Mått och vikter

Nettovikt	1.74 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa med plastkrage - färg röd	Utförande	Standard

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	8.3 mm	Kontaktytans längd (L2)	25 mm
Kragdiameter (D2)	12.7 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0.4 mm
L1 i mm	39.00 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 2
Metallkapseltjocklek (S1)	0.2 mm	Militärisk beteckning	T 20A 033 A
Avisoleringslängd	28 mm	Ledardiameter	35 mm²
färgkod	DIN		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Ritning