Data sheet

# H4,0/28T ZH OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- DIN-färgkod
- annan färgkod

## Allmänna beställningsdata

| | |
|---|---|
| Utförande | Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 21 mm, 18 mm, orange |
| Art.nr. | 9037680000 |
| Typ | H4,0/28T ZH OR |
| GTIN (EAN) | 4008190493479 |
| Förp. | 100 items |
| Förpackning | lös |

# H4,0/28T ZH OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

### Godkännanden

| | |
|---|---|
| Godkännanden | C US c UL us LISTED pending |
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat-Nr. (cULus) | E499744 |

### Mått och vikter

| | |
|---|---|
| Nettovikt | 0.5 g |

### Miljööverenstämmelse för produkt

| | |
|---|---|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

### Tekniska data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikelbeskrivning | Dubbel-ändhylsa, färg orange | Utförande | Tvilling-ändhylsa |

### Ändhylsor

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kontaktytans diameter (D1) | 3.5 mm | Kontaktytans längd (L2) | 18 mm |
| Kragbredd (B) | 5.2 mm | Kraghöjd | 9 mm |
| Tjocklek plastkrage (S2) | 0.5 mm | L1 i mm | 28.00 mm |
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 12 | Metallkapseltjocklek (S1) | 0.2 mm |
| Avisoleringslängd | 21 mm | Ledardiameter | 4 mm² |
| färgkod | Telemecanique | | |

### Klassificeringar

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

# H4,0/28T ZH OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Drawings

### Ritning