

SAI M23 CRIMPING TOOL 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Lisovací nástroj pro signální a napájecí kontakty, 4-drážkové krimpování
Číslo objednávky	1203840000
Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 1
GTIN (EAN)	4032248986934
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objednávky	2026-12-31T00:00:00+01:00

SAI M23 CRIMPING TOOL 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Délka	230 mm	Délka (v palcích)	9.0551 inch
Čistá hmotnost	1146 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Technické údaje

Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
-------	---

Popis kontaktu

Type of contact	Turned contacts	Průřez vodiče, max. AWG	AWG 10
Průřez vodiče, min. AWG	AWG 26		

Údaje o nástroji – krimpování

Průřez koncovek, max.	4 mm ²	Průřez koncovek, min.	0.25 mm ²
Krimpování - typ/profil	4-drážkové krimpování		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		


SAI M23 CRIMPING TOOL 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Příslušenství

1 mm




M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.

Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-M23-KBC-LS-0.25-1.0	Verze
Číslo	1995830000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Nalisovaný kontakt
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248925698	
Množství	50 ST	
Typ	SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0	Verze
Číslo	1170390000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Nalisovaný kontakt
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248962105	
Množství	50 ST	

2 mm



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.

Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50	Verze
Číslo	1995820000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Nalisovaný kontakt
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248925681	
Množství	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0	Verze
Číslo	1170420000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Nalisovaný kontakt
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248962334	
Množství	50 ST	
Typ	SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5	Verze
Číslo	1170400000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Nalisovaný kontakt
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248962365	
Množství	50 ST	

SAI M23 CRIMPING TOOL 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0	Verze	
Číslo objednávky	1170410000		Zásuvný konektor senzor/aktor, Nalisovaný kontakt
GTIN (EAN)	4032248962525		
Množství	50 ST		