

SAIH-PB-PA-2X1.0(PVC)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Společnost Weidmüller nabízí kompletní produktovou řadu kabelů a zásuvných konektorů M5, M8 a M12. Tato produktová řada sahá od různých variant připojování po různé materiály kabelů. Prosíme kontaktujte nás, pokud nemůžete něco najít.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Sběrnice, Počet pólů: 2, 100 m, Stíněný: Ano, LED: Ne, Materiál pláště: PVC, Halogen: Ano
Číslo objednávky	1232640000
Typ	SAIH-PB-PA-2X1.0(PVC)
GTIN (EAN)	4050118016291
Množství	100 M
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2026-04-30T00:00:00+02:00

SAIH-PB-PA-2X1.0(PVC)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	77.8 g
----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické specifikace kabelu

Délka kabelu	100 m	Barva opláštění	černá
Vhodné pro nosiče kabelů	Ne	Průřez jádra	1 mm ²
Počet vodičů	2	Stíněný	Ano
Halogen	Ano	Izolace	PE
Poloměr ohybu, min., pohyblivý	8 x průměr kabelu	Poloměr ohybu, min., stacionární	8 x průměr kabelu
Materiál pláště	PVC	Konfigurovatelná délka kabelu	Ne
Hybridní kabel	Ne	Zesítné vyzarování	Ne
Odolnost vůči jiskrám ze sváření	Ne	Barevné kódování	červená, zelená
Teplotní rozpětí, stacionární	-30...80 °C	Odolné vůči perlám kovu ze svařování	Ne
Teplotní rozpětí, pohyblivé	-5...60 °C	Počet pólů	2
Vnější průměr	8 mm ± 0.4 mm		

Elektrické vlastnosti kabelu

Odpor izolace	108 Ω	Kategorie	Různé
---------------	-------	-----------	-------

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Halogen	Ano
---------	-----

Struktura kabelu

Barva opláštění	černá	Počet vodičů	2
Izolace	PE	Materiál pláště	PVC
Barevné kódování	červená, zelená		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		