

SAI M23 CRIMPING TOOL 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

Všeobecné objednávací údaje

Verze	Lisovací nástroj pro signální kontakty, 4-drážkové krimpování
Číslo objednávky	1203960000
Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 2
GTIN (EAN)	4050118000764
Množství	1 items

SAI M23 CRIMPING TOOL 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Délka	175 mm	Délka (v palcích)	6.8898 inch
Čistá hmotnost	478 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Technické údaje

Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
-------	---

Popis kontaktu

Type of contact	Turned contacts	Průřez vodiče, max. AWG	AWG 13
Průřez vodiče, min. AWG	AWG 28		

Údaje o nástroji – krimpování

Průřez koncovek, max.	2.5 mm ²	Průřez koncovek, min.	0.14 mm ²
Krimpování - typ/profil	4-drážkové krimpování		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		


SAI M23 CRIMPING TOOL 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

2 mm




M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.

Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5	Verze
Číslo	1170250000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248962211	
Množství	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-2-0.75-2.5	Verze
Číslo	1170260000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248962099	
Množství	50 ST	

1.5 mm



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.

Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1	Verze
Číslo	1170220000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248962204	
Množství	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-1.5-56-1.0	Verze
Číslo	1170240000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248962150	
Množství	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-1.5-14-56	Verze
Číslo	1170230000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248962129	
Množství	50 ST	

SAI M23 CRIMPING TOOL 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

1 mm



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.

Skříňe, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	SAI-M23-KSC-1.00-1.5	Verze
Číslo	1170170000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248962310	
Množství	50 ST	
Typ	SAI-M23-KSC-0.14/1.00	Verze
Číslo	1170150000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248961108	
Množství	50 ST	
Typ	SAI-M23-KSC-0.08/0.56	Verze
Číslo	1170140000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248962235	
Množství	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-1.00-1.5	Verze
Číslo	1170210000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248962174	
Množství	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-0.34/1.00	Verze
Číslo	1170180000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248962075	
Množství	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-0.08/0.56	Verze
Číslo	1995860000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248926152	
Množství	50 ST	