

**HTX-IE-POF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Krimpovací a odizolovací kleště na zpracování kontaktů optických kabelů z polymerových optických vláken (POF)

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Nástroj k nalisování koncovek
Číslo objednávky	<a href="#">1208870000</a>
Typ	HTX-IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990269
Množství	1 items

## HTX-IE-POF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	220 mm	Šířka (v palcích)	8.6614 inch
Čistá hmotnost	645 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Technické údaje

Popis výrobku	(1) Krimpovací kleště	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	-----------------------	-------	--------------------------------------

## Popis kontaktu

Type of contact	For 1 mm thick polymer optical fibres
-----------------	---------------------------------------

## Důležitá poznámka

Informace o produktu	<p>HTX_IE_POF</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jediný nástroj na celý postup zpracování SC-RJ konektorů</li> <li>• Na zpracování 1 mm silných polymerových optických vláken, speciálně pro konektory sítě PROFINET a Ethernet/IP SC-RJ</li> <li>• K odizolování duplexních polymerových optických vláken</li> <li>• &gt;li&gt;Konektory se nakrímují a polymerová optická vlákna přeříznou v jediném zákroku</li> <li>• Řezaný povrch už není potřeba brousit</li> <li>• Pomůcka pro přesné polohování SC-RJ konektorů</li> <li>• Ergonomické rukojeti</li> <li>• Vysoká opakovatelnost</li> <li>• Testováno pro více než 15 000 použití</li> </ul> <p>Vytvoření IP 67 konektoru pouze ve třech krocích:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Odizolovat polymerová optická vlákna</li> <li>2) Nakrímovat a odříznout</li> <li>3) Nakrímovat odlehčení tahu</li> </ol>
----------------------	---

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**Nákresy**



## HTX-IE-POF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Nářadí



- Na pružné a pevné vodiče s izolací ze speciálních materiálů
- Vysoce kvalitní odizolování pro průmyslové aplikace (odpovídá požadavkům leteckého průmyslu)
- Speciálně tvarované odizolovací čepele umožňují odizolování speciálních typů konfigurací izolace a vodiče
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Velmi mnohostranné díky vyměnitelným odizolovacím jednotkám
- Výsledky odizolování přesně opakované vždy znovu a znovu
- Bez poškozování vodiče
- Spolehlivý nástroj s dlouhou životností díky robustnímu designu
- Integrovaná funkce řezání

### Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTI-STRIPAX IE-POF	Verze
Číslo	<a href="#">1208880000</a>	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248990276	
Množství	1 ST	

### Nůžky



Weidmüller je specialista na řezání měděných a hliníkových kabelů. Řada produktů sahá od řezáků pro malé průřezy pomocí přímého působení síly po řezáky na velké průměry. Mechanická operace a speciálně navržený tvar řezáků snižují potřebou námahu. Díky své široké řadě řezacích produktů vyhovuje společnost Weidmüller všem kritériím profesionálního zpracování kabelů.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SCISSORS KEVLAR	Verze
Číslo	<a href="#">1208910000</a>	Elektrikářské nůžky
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248990085	
Množství	1 ST	