

KTB GP 352620 AB S4 6MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Abbildung ähnlich

Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Přírubové desky

Přírubové desky ve dvou tloušťkách, pro snadnou výměnu předem sestavených prvků

Všeobecné objednací údaje

Verze	Klippon TB (Terminal Box), deska příruby, rovný, Výška: 250 mm, Šířka: 167 mm, Hloubka: 6 mm, Průchodkové desky: vrchol, Dolní, Základní materiál: Nerezavějící ocel 1.4404, elektricky leštěno, Stříbrná
Číslo objednávky	1256410000
Typ	KTB GP 352620 AB S4 6MM
GTIN (EAN)	4050118093810
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2024-10-31T00:00:00+01:00
Alternativní výrobek	KTB GP XX2620 AB S4 6MM

Datum vytvoření 26.01.2026 08:01:47 MEZ

Stav katalogu / Nákresy

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	6 mm	Hloubka (v palcích)	0.2362 inch
Výška	250 mm	Výška (v palcích)	9.8425 inch
Šířka	167 mm	Šířka (v palcích)	6.5748 inch
Čistá hmotnost	2008 g		

Teploty

Provozní teplota

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Tloušťka materiálu	6 mm	Provedení povrchu	elektricky leštěno
Základní materiál	Nerezavějící ocel 1.4404	Stupeň krytí (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Průchodkové desky	vrchol, Dolní		

Všeobecné informace o příslušenství

Tloušťka materiálu	6 mm	Provedení povrchu	elektricky leštěno
Základní materiál	Nerezavějící ocel 1.4404		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ETIM 10.0	EC000211	ECLASS 14.0	27-14-24-21
ECLASS 15.0	27-14-24-21		